



Disco abrasivo lamellare POLIFFAN-STRONG (ZA) per acciaio, Ø 125 mm, Grana: 50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566322 50
GTIN	4007220777893
Classe articolo	55P

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare adatto per lavorazioni esigenti.

Forma brevettata con una **notevole tenuta del rivestimento** per garantire **un'elevata capacità di asportazione** e **una lunga durata**.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	inclinato
Ø Disco	125 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s

Tipo di prodotto

Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	adatto		
Acciaio < 1400 N/mm ²	adatto		
Acciaio < 55 HRC	adatto		
Acciaio < 60 HRC	adatto		
Acciaio < 67 HRC	adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	adatto		