

**Garant****Supporto per barre alesatrici a cambio rapido destra, Ø Codolo DS: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268102 16
GTIN	4062406544249
Classe articolo	21P

**Descrizione****Esecuzione:**

Con passaggio interno del lubrorefrigerante e anello per il passaggio del lubrorefrigerante. Sistema di serraggio preciso per un cambio rapido, ripetibile e nella posizione corretta delle barre alesatrici.

**Descrizione tecnica**

Vite di bloccaggio	269024 1
Altezza H	2,8 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	14 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Ø d	8 mm
Impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici

**Accessori**

Vite di bloccaggio Modello 1

269024 1