

Garant
Mandrino idraulico BASIC corto, sottile, forma ADB, SK 40, Ø di serraggio D1: 8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302043 8
GTIN	4062406544324
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Accessori speciali:

Viti di arresto per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Descrizione tecnica

Corsa di regolazione V	10 mm
L ₂	30 mm
Sporgenza totale Dim. A	80,5 mm
Filettatura M	M6
Lunghezza utile L ₁	61,5 mm

Ø Esterno D	49,5 mm
Ø Attacco D ₁	8 mm
Ø D ₂	28 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico