

Garant**Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile, HSK-A 100, Ø di serraggio D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307523 32
GTIN	4062406544539
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Descrizione tecnica

Filettatura M	M16×1
Corsa di regolazione V	10 mm
Bussola di riduzione adatta	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D ₂	63 mm

Ø Attacco D ₁	32 mm
L ₃	60 mm
L ₂	62 mm
Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Ø Esterno D	67 mm
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 6 mm	302175 6
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 25 mm	302175 25
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 16 mm	302175 16
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 18 mm	302175 18
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 12 mm	302175 12
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 10 mm	302175 10

Pulitore cilindricoPlastica Ø Perno guida 32 mm	343720 32
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 20 mm	302175 20
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 14 mm	302175 14
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 8 mm	302175 8