

**Codolo Mazak, Forma A, con foro, Adatti per coni: 50M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308670 50M
GTIN	4062406544546
Classe articolo	32Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Lato frontale tornito in piano.**

Non a tenuta stagna.

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- **Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).**
- **Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).**

Nota:

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massima	150 Nm
Adatti per coni con codice a colori	SK 50
Filettatura M	M24
Adatti per coni	50

Lunghezza complessiva L	65,4 mm
Ø Foro	10 mm
Ø Testa D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Giunto di Ø D	35,56 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Norma codoli di serraggio	CAT
Tipo di prodotto	Codolo