



## Comparatore digitale ad alta sensibilità Millimess, Modello: 2001W



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434671 2001W
GTIN	4059192064327
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comparatore digitale ad alta sensibilità dotato di sistema di misura induttivo della massima precisione, con risoluzione di 0,1  $\mu\text{m}$ . Ampio display di facile lettura e pannello di controllo touch con sensibilità regolabile. Alimentazione mediante batterie incorporate o funzionamento fisso tramite cavo USB per la trasmissione dati (durata delle batterie fino a 1 mese). Display digitale con funzione TOL. Classificazione dei valori di misura (passa / non passa / limite di segnalazione o rifinitura) visualizzabile tramite precisi segnali luminosi a LED (rosso / verde / giallo). **Display orientabile a 280°**. Con display analogico.

#### Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Cavo di carica e per la trasmissione dati USB n. art. 498941 USB2 e alimentatore di corrente per USB.

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Digimatic n. art. 498941 Dim. D2.

### Descrizione tecnica

Taratura	C3
Grado di protezione IP	IP 64
Serie	Millimes
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Forza di misura	0,8 - 1 N
Intervallo di misurazione	± 1 mm
Risoluzione commutabile	0,0005 mm
Risoluzione commutabile	0,0001 mm
Risoluzione commutabile	0,0002 mm
Risoluzione commutabile	0,01 mm
Risoluzione commutabile	0,002 mm
Risoluzione commutabile	0,001 mm
Risoluzione commutabile	0,005 mm
Funzione di misura dinamica	sì
Funzione di misura statica	sì
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Altezza cifre	9 mm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Errore di inversione fu	0,3 µm
Precisione di ripetibilità fw	0,1 µm
Risoluzione	mm / pollici
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore ad alta sensibilità

## Servizi

Certificato DAkkS Comparatore ad alta sensibilità Modello FZ

023190 FZ

023180 FZ

Rapporto di taratura Comparatore ad alta sensibilità  
Modello FZ

---