



Comparatore digitale ad alta sensibilità Millimess, Modello: 2001WI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434671 2001WI
-----------------	---------------

GTIN	4059192064334
------	---------------

Classe articolo	43A
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale ad alta sensibilità dotato di sistema di misura induttivo della massima precisione, con risoluzione di 0,1 μm . Ampio display di facile lettura e pannello di controllo touch con sensibilità regolabile. Alimentazione mediante batterie incorporate o funzionamento fisso tramite cavo USB per la trasmissione dati (durata delle batterie fino a 1 mese). Display digitale con funzione TOL. Classificazione dei valori di misura (passa / non passa / limite di segnalazione o rifinitura) visualizzabile tramite precisi segnali luminosi a LED (rosso / verde / giallo). **Display orientabile a 280°**. Con display analogico.

Interfaccia dati wireless i-wi integrata.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Cavo di carica e per la trasmissione dati USB n. art. 498941 USB2 e alimentatore di corrente per USB.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Digimatic n. art. 498941. Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 64
Serie	Millimess
Taratura	C3
Intervallo di misurazione	± 1 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Forza di misura	0,8 - 1 N
Risoluzione commutabile	0,01 mm
Risoluzione commutabile	0,0002 mm
Risoluzione commutabile	0,001 mm
Risoluzione commutabile	0,005 mm
Risoluzione commutabile	0,002 mm
Risoluzione commutabile	0,0001 mm
Risoluzione commutabile	0,0005 mm
Funzione di misura statica	sì
Funzione di misura dinamica	sì
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Altezza cifre	9 mm
Applicazione radio	Software del produttore
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Errore di inversione fu	0,3 µm
Precisione di ripetibilità fw	0,1 µm
Risoluzione	mm / pollici
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore ad alta sensibilità

Servizi

Certificato DAkkSComparatore ad alta sensibilità Modello FZ	023190 FZ
Rapporto di taraturaComparatore ad alta sensibilità Modello FZ	023180 FZ