

BENNING**Multimetro, Denominazione originale prodotto: MM10-PV****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473300 MM10-PV
GTIN	4014651440890
Classe articolo	47A

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in plastica molto resistente con display LCD di grande formato, 3.1/2, 4 o 4.3/4 pollici.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione. Per misurazioni precise e sicure su impianti fotovoltaici e applicazioni con elevate tensioni di sistema in ambito industriale, artigianale e dei servizi. Data logger, memoria, Bluetooth, app, AutoV per il riconoscimento automatico della tensione, LoZ e filtro passa-basso (HFR).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l'uso. Sensore di temperatura a filo, telaio gommato antiurto, morsetti a coccodrillo, adattatore di misura TA PV.

Descrizione tecnica

Corrente alternata AC	1 mA – 10 A
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V

Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V
Metodo di misura	TRUE RMS
Resistenza	0,1 Ω – 40 M Ω
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Sensore Volt (senza contatto)	sì
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081555 LR6
Numero di batterie contenute	2
Funzione Salva	HOLD, MAX / MIN
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tensione alternata AC	0,1 mV – 1500 V
Prova di continuità	sì
Visualizzazione massima	6000
Capacità	1 nF – 10 mF
Temperatura	-40 - 400 °C
Corrente continua DC	1 mA – 10 A
Tensione continua DC	0,1 mV – 2000 V
Frequenza	0,01 Hz – 100 kHz
Taratura	I3
Taratura	I7
Controllo diodi	sì
Precisione base	0,5 %
Denominazione originale prodotto	MM10-PV
Materiale corpo	plastica
Tipo di prodotto	Tester

Servizi

Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3

027000 3

027010 3

Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	
Rapporto di taratura Sensore di temperatura con / senza display Modello A	027520 A
Certificato DAkkSSensore di temperatura con / senza display Tipo A	027540 A

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------