

Garant**Mandrino a pinza ER extracorta, SK 50, per Dim. pinza ER: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300446 25
GTIN	4062406545369
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati. **Esecuzione extracorta con ghiera di serraggio di precisione interna.** Ideale per l'utilizzo in ambienti di lavoro piccoli, maggiore stabilità.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 – Forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER (interna).

Accessori speciali:

Pinza ER n. art. 308941 – 309448, codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309621.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 25 mm

Ø Esterno D: 32 mm

Descrizione tecnica

Per pinze di serraggio ER	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	25 mm
Ø Esterno D	32 mm

Apertura chiave SW	24 mm
Ø Attacco D ₁	1-16 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza