

**Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 24X26mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	620502 24X26
GTIN	4062406545772
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; con stelo esagonale massiccio di supporto alla chiave e foro trasversale per spine. Molto robusto; con esagono interno profondo per prigionieri particolarmente sporgenti.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	26 mm
Esagono esterno codolo S	24 mm
Lunghezza complessiva	195 mm
Apertura ₁	24 mm
Ø Foro per spina di manovra	12 mm
Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale
Profilo di manovra	Esagono di manovra
Processo di produzione	forgiate
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

