

**Garant****Slittone per esagono esterno  $\varnothing d = 32$  mm, TiN, Esagono: 14mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293110 14
GTIN	4062406561031
Classe articolo	29L

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Nota:**

Geometrie speciali su richiesta. I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.:

## Descrizione tecnica

$\varnothing d$	32 mm
Esagono	14 mm
$L_1$	20,5 mm
Profilo	Esagono
Materiale da taglio	HSS
Lunghezza del profilo $t_{max}$	30 mm
Tolleranza	da - 0,11 fino a - 0,16 mm

Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili