

Garant**Portabroccia $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing Codolo DS: 20mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293102 20
GTIN	4062406560911
Classe articolo	29K

Descrizione

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L_s	50 mm
L	41,5 mm
Tipo di codolo	codolo cilindrico
\varnothing Codolo D_s	20 mm
$\varnothing D$	44 mm
$\varnothing d$	32 mm
Lunghezza della testina L_1	50 mm
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

