

**Garant****Portabroccia  $\varnothing d = 32$  mm,  $\varnothing$  Codolo DS: 25mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293102 25
GTIN	4062406560928
Classe articolo	29K

## Descrizione

**Per:**

Macchine convenzionali e CNC.

## Descrizione tecnica

Lunghezza codolo $L_s$	50 mm
Tipo di codolo	codolo cilindrico
L	41,5 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	25 mm
$\varnothing D$	44 mm
$\varnothing d$	32 mm
Lunghezza della testina $L_1$	50 mm
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

