



Chiavi dinamometriche con cricchetto a innesto reversibile, Coppia massima: 300Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657105 300
GTIN	2050002057593
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l'asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. **Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.** Con **cricchetto a innesto reversibile.** Unità di misura: Nm, lbfft.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarmo "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

Impostazione rapida della coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d'arresto sull'impugnatura.

Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l'ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Peso	1702 g
Dati protocollabili	no
Feedback	"attivazione"
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Coppia massima	300 Nm
Campo di coppia	50 - 220 lbfft
Metodo di misura	Coppia
Taratura	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Metrologia	meccanico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	500 mm
Precisione di misura della coppia	±4 %
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Risoluzione	Nm
Lunghezza complessiva L	565 mm
Divisione della scala, 1 tacca =	10 Nm
Campo di coppia	60 - 300 Nm
Display	analogico

Lunghezza della leva senza testa a innesto [L ₁]	475 mm
Segnalazione dello sblocco	acustico
Segnalazione dello sblocco	tattile
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [L ₂]	25 mm
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	no
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400

Accessori

Cricchetto a innesto Quadro di manovra 2-1/2 pollici	657620 2-1/2
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657630 2-3/4
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657700 2-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657582 2-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4HD pollici	657600 2-3/4HD
Finestra graduata per chiavi dinamometriche Modello 2	657212 2
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657630 2-1/2
	657211 4

Impugnatura di ricambio per chiavi dinamometriche
Modello 4

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657600 2-1/2
Corsoio verde per chiavi dinamometriche Modello 2	657213 2
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657700 2-3/4
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657600 2-3/4
Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657590 2-1/2
Chiavi dinamometriche senza testa a innesto Coppia massima 300 Nm	657215 300
Finestra graduata per chiavi dinamometriche Modello 4	657212 4