



Portabit unidirezionale "Rapidaptor", Raccordo esagonale: 6,3F



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675035 6,3F
GTIN	4013288217585
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Raccordo "Rapidaptor" con accoppiamento rapido automatico e magnete (che trattiene la vite) per bit C 6,3 ed E 6,3. Il funzionamento unidirezionale consente un movimento di ritorno particolarmente rapido senza le fastidiose interruzioni che caratterizzano il serraggio orario. Utilizzabile in particolare con giraviti dinamometrici Wera dall'impugnatura a pistola per offrire una modalità di lavoro più ergonomica e rapida

Attacchi per bit: D 6,3

Lunghezza complessiva: 64 mm

Quadro interno lato macchina: E 6,3

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	64 mm
Raccordo esagonale	6,3 mm
Quadro interno lato macchina	E 6,3
Attacchi per bit	D 6,3
Denominazione originale prodotto	889/4/1 F
Norma	DIN ISO 1173
per macchine	no
Tipo di prodotto	Portabit

