



Chiavi dinamometriche con testa a innesto con attacco quadro, Coppia massima: 300Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657205 300
GTIN	2050002057609
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l'asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. **Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.** Con **testa a innesto con attacco quadro.** **Unità di misura:** Nm, lbfft.

Funzione:

Regolazione: Impostazione rapida del valore di coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d'arresto sull'impugnatura.

Impostazione rapida della coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d'arresto sull'impugnatura.

Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l'ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Materiale sostituibile	Testa a innesto
Feedback	"attivazione"
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Lunghezza della leva senza testa a innesto [L ₁]	475 mm
Precisione di misura della coppia	±4 %
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Segnalazione dello sblocco	tattile
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Dati protocollabili	no
Taratura	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Metodo di misura	Coppia
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Peso	1605 g
Divisione della scala, 1 tacca =	10 Nm
Lunghezza complessiva L	560 mm
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [L ₃]	500 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Metrologia	meccanico
Campo di coppia	60 - 300 Nm
Campo di coppia	50 - 220 lbfft

Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Display	analogico
Coppia massima	300 Nm
Risoluzione	Nm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l ₂]	25 mm
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	no
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400

Accessori

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657600 2-3/4
Cricchetto a innesto reversibilecon estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657590 2-1/2
Impugnatura di ricambio per chiavi dinamometriche Modello 3	657211 3
Corsoio verde per chiavi dinamometriche Modello 2	657213 2
Finestra graduata per chiavi dinamometriche Modello 2	657212 2
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657700 2-3/4
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4HD pollici	657600 2-3/4HD
	657630 2-3/4

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

657600 2-1/2

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

657582 2-1/2

Cricchetto a innesto Quadro di manovra 2-1/2 pollici

657620 2-1/2

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

657630 2-1/2

Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

657700 2-1/2

Cricchetto a innesto a sbloccaggio rapido Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

657580 2-1/2

Impugnatura di ricambio per chiavi dinamometriche Modello 4

657211 4

Chiavi dinamometriche senza testa a innesto Coppia massima 300 Nm

657215 300

Finestra graduata per chiavi dinamometriche Modello 4

657212 4