Garant GRIDUNG

Armadio base con tramezza con ante battenti in lamiera piena, Modello: 2000-3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940082 2000-3
GTIN	4062406565084
Classe articolo	9Gl

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40x20G con tramezza. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, chiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. Separatore liscio centrale continuo con \square 9×9 mm e passo da 37 mm; tutti i ripiani sono regolabili in altezza.

Collocamento:

Numero ripiani larghezza 20G: 5

Fornitura:

Armadio inclusi tramezza e ripiani.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035 termoverniciato.

Ante antracite RAL 7016, termoverniciate.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Altezza utile	1845 mm
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	Sì
Altezza	2000 mm
Peso	142 kg
Profondità in G	20
Posizionamento maniglia	al centro
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Larghezza in G	40
Larghezza	1000 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20