

Garant GRIDLINE

Armadio base con tramezza con ante battenti in lamiera piena, Modello: 2000-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940082 2000-2
GTIN	4062406565077
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40x20G con tramezza. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, chiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. Tramezza incorporata con 2 ripiani fissi e 4 regolabili in altezza. Portata della parete divisoria centrale incorporata e dei vani sospesi: 200 kg.

Collocamento:

Numero ripiani larghezza 20G: 6

Numero ripiani larghezza 40G: 1

Fornitura:

Armadio inclusi tramezza e ripiani.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035 **termovernicciato**.

Ante antracite RAL 7016, **termovernicciate**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	al centro
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
ComfortClose	no
Peso	118 kg
Profondità in G	20
Altezza utile	1845 mm
Altezza	2000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	40
Larghezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11