

Garant GRIDLINE

**Armadio base con tramezza e cassetti con ante battenti in lamiera piena,
Modello: 2000-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940102 2000-1
GTIN	4062406545208
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x20G con tramezza centrale e cassetti con profondità 16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, chiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. Altezza frontalini dei cassetti 125 mm. Separatore liscio centrale integrato con □ 9×9 mm e passo da 37 mm, con un ripiano fisso e 2 ripiani regolabili in altezza. Portata della parete divisoria centrale incorporata e del vano sospeso: 200 kg.

Collocamento:

Numero ripiani larghezza 20G: 3

Numero ripiani larghezza 40G: 1

Numero cassetti 16×16G: 1

Numero cassetti 36×16G: 2

Fornitura:

Armadio inclusi tramezza, ripiani e cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità utile cassetti	400 mm
Altezza utile	1845 mm
Posizionamento maniglia	al centro
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Peso	145 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza utile cassetti	400 mm
Larghezza utile cassetti	900 mm
Cassetti profondità utile in G	16
ComfortClose	no
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	40
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Altezza	2000 mm
Profondità	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	16
Cassetti larghezza utile in G	36
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G Altezza frontalini cassette 125 mm	940640 125
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40