

Garant GRIDLINE

**Armadio base con tramezza e cassetti con ante battenti in lamiera piena,  
Modello: 2000-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940102 2000-2
GTIN	4062406565213
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x20G con tramezza centrale e cassetti con profondità 16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, chiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. Altezza frontalini dei cassetti 125 mm. Separatore liscio centrale integrato con □ 9×9 mm e passo da 37 mm, con 2 ripiani fissi e 4 ripiani regolabili in altezza. Portata della parete divisoria centrale incorporata e dei vani sospesi: 200 kg.

**Collocamento:**

Numero ripiani larghezza 20G: 6

Numero ripiani larghezza 40G: 1

Numero cassetti 16×16G: 2

Numero cassetti 36×16G: 1

**Fornitura:**

Armadio inclusi tramezza, ripiani e cassetti.

**Verniciatura:**Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.**Nota:**

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

## Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Profondità utile cassette	400 mm
Cassetti larghezza utile in G	16
Cassetti larghezza utile in G	36
Posizionamento maniglia	al centro
Cassetti profondità utile in G	16
ComfortClose	no
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza	2000 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	1845 mm
Peso	142 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Larghezza in G	40
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 125 mm	940640 125
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125