

HEDI

Lampada per macchine, Modello: 9LED-24V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m. Lungo e robusto stelo flessibile di metallo inguainato per poter posizionare liberamente la testa della lampada e offrire una elevata stabilità.

Tutte le lampade per macchine / posto di lavoro Hedi® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.

Lampada per macchine di comprovata qualità con testa della lampada estremamente robusta, antipolvere e impermeabile agli spruzzi d'acqua, adatta per l'uso professionale in ambienti di lavoro difficili o per l'impiego all'interno e sulle macchine. Antirumore a norma DIN EN 62493.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Grado di protezione IP: IP 64

Tensione nominale: 24 V

Focalizzazione della luce: cono di luce focalizzato

Angolo di irradiazione fisso: 60 grado

Potenza luminosa: 12 W

Corrente di illuminazione: 1140 lm

Descrizione tecnica

Tensione nominale	24 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Corrente di illuminazione	1140 lm
Potenza luminosa	12 W
Zona ATEX	Nessuna
Grado di protezione IP	IP 64
Angolo di irradiazione fisso	60 grado
Focalizzazione della luce	cono di luce focalizzato
Tipo di prodotto	Lampada per macchine