

## HEDI

### Lampada per macchine, Modello: 6LED



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Classe articolo	08B

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m.

Tutte le lampade per macchine/posto di lavoro HEDI® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.

Classica lampada per macchine con esecuzione a fascio diffuso. Testa della lampada girevole e orientabile a 340° grazie al giunto sferico. Inclusa lampadina intercambiabile.

**Funzione:**

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

#### Descrizione tecnica

Potenza luminosa	7 W
Zona ATEX	Nessuna
Luce colorata	bianco freddo
Alimentazione	Alimentazione di rete

Grado di protezione IP	IP 20
Potenza assorbita	7 W
Temperatura cromatica	6500 K
Corrente di illuminazione	621 lm
Lampadine	LED
Tipo di prodotto	Lampada per macchine