

HEDI

Lampada per macchine, Modello: 3LED



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m.

Tutte le lampade per macchine/posto di lavoro HEDI® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.

Classica lampada per macchine con esecuzione a fascio diffuso. Testa della lampada girevole e orientabile a 340° grazie al giunto sferico. Inclusa lampadina intercambiabile.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	480 lm
Luce colorata	bianco freddo
Lampadine	LED
Potenza luminosa	5,5 W

Zona ATEX	Nessuna
Temperatura cromatica	6500 K
Potenza assorbita	5,5 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Grado di protezione IP	IP 20
Tipo di prodotto	Lampada per macchine