


Garant**Inserti a raggio, HB225, Modello / Raggio R: 16/1,5**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	231527 16/1,5
GTIN	4062406565558
Classe articolo	21Y

Descrizione

Esecuzione:

Inserti a raggio a 2 taglienti.

Uso:Per raggi convessi su \varnothing esterni o in fori.**Per:**

n. art. 231500 Dim. 16

Descrizione tecnica

Rivestimento	AlCrN
Numero di sostituzioni/taglienti	2
X	3,25 mm
L	11,11 mm
S	3,97 mm
Y	1,5 mm
Raggio R	1,5 mm

Z	3 mm
Modello	16
Tipo	HB225
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	65 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		