


**Ganascia fissa, Modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360572 125
GTIN	4062406565626
Classe articolo	32P

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce temprate, nere.

Materiale:

Acciaio temprato, nitruato, con entrambi i lati lisci.

Per:

Morse di precisione NC n. articolo 360565.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	39,5 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm
Lunghezza ganasce l	92 mm
Per modello	125
Per codice a colori	HOLEX NC
Numero di ganasce	1
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

