

 Mahr**Strumento di misura lineare compatto Millimar C 1200, Modello: 1200T****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo compatto con display LCD ad alta risoluzione di facile lettura. Ingresso per 1 sonda induttiva. Display con regolazione continua dell'inclinazione per un angolo visivo ottimale. La direzione di misura è reversibile. Funzionamento con collegamento alla rete e a batteria.

**Funzione:**

- **Funzioni di misura dinamiche: max., min., max.-min.**
- **Centrata della visualizzazione in mezzo ai limiti di tolleranza.**
- **Menu con blocco password.**

**Uso:**

Come visualizzazione per un tastatore induttivo per compiti di misura semplici (+ A, – A). Ideale per l'impiego fisso e mobile in officina e in produzione. Per tastatori induttivi compatibili con il marchio Tesa.

**Fornitura:**

Incluso alimentatore di rete (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498938.

**Descrizione tecnica**

Altezza	170 mm
Scala regolabile	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 $\mu\text{m}$
Larghezza	130 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Intervallo di misurazione	da $\pm 3$ a $\pm 5000$ $\mu\text{m}$
Lunghezza	150 mm
Peso	1 kg
Risoluzione massima	0,1 $\mu\text{m}$
Compatibilità	Tesa
Display	digitale
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Tipo di prodotto	Dispositivo di visualizzazione

## Accessori

Tastatore lineare induttivo Modello 2004M	434760 2004M
Tastatore lineare induttivo mobile Modello 1300TA	434750 1300TA
Tastatore lineare induttivo mobile Modello 1300MA	434750 1300MA
Cavo di collegamento Modello USB2	498938 USB2
Tastatore lineare induttivo Modello 2004T	434760 2004T
Cavo di collegamento Modello R2	498938 R2
Cavo di collegamento Modello D2	498938 D2