



Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso 9 mm, Lunghezza complessiva: 130mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	845037 130
GTIN	4062406565602
Classe articolo	82B

Descrizione

Esecuzione:

Lama di qualità, estraibile e rientrante, estremamente affilata e di grande durata per una esecuzione precisa nel metallo; si blocca automaticamente.

Vantaggi:

Impugnatura in zinco pressofuso: portata e durezza elevate e al contempo notevole leggerezza. eccezionalmente resistente alla corrosione, evita la formazione di scintille e non è magnetica.

Ricambi:

Lame di ricambio, vedi n. art. 844910 Dim. 10; 844915 n. art. 10; 844917 Dim. 10.

Descrizione tecnica

Numero di settori preincisi	13
Larghezza lama	9 mm
Lunghezza lama	80 mm
Lunghezza complessiva	130 mm
Spessore lama	0,4 mm
Materiale impugnatura	Lega di zinco
Tipo di prodotto	Cutter

Accessori

Set di 10 lame preincise a settori "experience", 9 mm
Numero 10

844910 10

Set di 10 lame preincise a settori "longlife", 9 mm Numero
10

844915 10

Set di 10 lame preincise a settori "multisharp", 9 mm
Numero 10

844917 10