

Kroeplin
Längenmesstechnik**Comparatori con bracci tastatori per esterni, digitali con contatto di misura a sfera, Intervallo di misurazione: 0-30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Classe articolo	46Q

Descrizione**Esecuzione:**

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. **Visualizzazione digitale del valore assoluto.**

L'impostazione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Descrizione tecnica

Lunghezza contatto di misura superiore Hb	30 mm
Forza di misura	1 - 1,5 N
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf	30 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	115 mm
Ripetibilità angolare	0,02 mm

Intervallo di misurazione	0 - 30 mm
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Grado di protezione IP	IP 67
Limite di errore	0,04 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Ø Sfera di contatto in HM	3 mm
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S