

Garant

Mini inserto per troncatura interna, raggio completo destro, HB720, Ø Dmin. / w: 8/2,0mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270050 8/2,0
GTIN	4062406566227
Classe articolo	21I

Descrizione tecnica

Distanza punta-centro L_3	4,8 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	1 mm
Misura inserto $\varnothing d$	6 mm
\varnothing Minimo D_{min}	8 mm
Larghezza gola w	2 mm
Spessore piani T	3,6 mm
Avanzamento f	0,02 - 0,03 mm/gir,
Raggio R	1 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB720
Tipo di prodotto	Mini inserto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	30 m/min	S
GG(G)	idonea	60 m/min	K
CuZn	idonea	80 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
interrotto	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		