



Fresa per spallamenti a 90° MEV, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 32/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\ max}$	62 mm
Ø Tagliente D_c	40 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\ min}$	59 mm
Angolo rampa $\alpha_{\ max}$	0,44 grado
Numero taglienti Z	4
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\ max}$	26,25 mm
Lunghezza complessiva $L_{\ compl}$	35 mm
Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Inserto adatto	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------