

**Termosoffiatore a batteria da 18 V, Modello: 066611****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078322 066611
GTIN	4007841066611
Classe articolo	07E

**Descrizione****Esecuzione:**

Il compatto termosoffiatore a pistola a batteria heat MH 5 offre quattro programmi specifici per diverse applicazioni. Portata d'aria regolabile digitalmente su sei livelli (fino a 300 l/min).

**Fornitura:**

Termosoffiatore a batteria, inclusi batteria da 1× 18 V / 8,0 Ah, caricabatterie e valigetta.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

**Descrizione tecnica**

Denominazione originale prodotto	MH5
Potenza assorbita	2200 W
Temperatura dell'aria	50 - 500 °C
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	18 V

Imballaggio	Valigetta di trasporto
Portata d'aria	300 l/min
Esecuzione	Assortim.
Peso	660 g
Capacità batteria	8 Ah
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Tipo di prodotto	Heissluftbläser

---

## Accessori

Batteria Modello CAS-8	078327 CAS-8
Caricabatterie Modello ASC145	078328 ASC145
Caricabatterie Modello ASC55	078328 ASC55