



Ganascia riportata in alluminio, tenera per sistema di cambio rapido delle ganasce, Larghezza ganasce: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362652 125
GTIN	4260729450357
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

SolidCLAMP®. Innovativo sistema Click and Go per una semplice e rapida sostituzione delle ganasce su diverse tipologie di morse.

Altre larghezze ganasce su richiesta.

Vantaggi:

- **La sostituzione ultrarapida delle ganasce permette di ridurre al minimo i tempi di allestimento, massimizzando così l'utilizzo della macchina.**
- **Massima ripetibilità.**
- **Possibile utilizzo universale delle ganasce riportate indipendentemente dal produttore della morsa: facile sostituzione delle ganasce dalla morsa del produttore 1 a quella del produttore 2.**
- **Nessun collegamento a vite, quindi nessun accumulo di trucioli.**

Funzione:

Fissaggio a incastro facile e veloce delle ganasce riportate sulle ganasce base. Nessuna necessità di avvitamento.

Materiale:

Alluminio semiduro.

Per :

Ganascia base n. art. 362635 Dim. 4, 6, 7, 9, 11 e 12 (System 2).

Sistema: 2

Materiale: Alluminio

Materiale: Alluminio
Altezza ganasce h: 36 mm

Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	36 mm
Materiale	Alluminio
Sistema	2
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite