

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Classe articolo	25A

Descrizione**Esecuzione:**

Migliore evacuazione dei trucioli grazie agli inserti caratterizzati da una straordinaria struttura a gradini guidatrucioli. L'angolo di spoglia superiore assiale massimo di 17° assicura forze di taglio ridotte.

Uso:

La geometria GM è la 1ª scelta per le lavorazioni comuni.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TOMT 060508ER-GM
Avanzamento f_z	0,08 - 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Raggio di curvatura	0,8 mm
Modello	INOX
Tipo	PR1535
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		