



Ganascia riportata in acciaio, tenera per sistema di cambio rapido delle ganasce, Larghezza ganasce: 80mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362655 80
GTIN	4260729450456
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

SolidCLAMP®. Innovativo sistema Click and Go per una semplice e rapida sostituzione delle ganasce su diverse tipologie di morse.

Altre larghezze ganasce su richiesta.

Vantaggi:

- **La sostituzione ultrarapida delle ganasce permette di ridurre al minimo i tempi di allestimento, massimizzando così l'utilizzo della macchina.**
- **Massima ripetibilità.**
- **Possibile utilizzo universale delle ganasce riportate indipendentemente dal produttore della morsa: facile sostituzione delle ganasce dalla morsa del produttore 1 a quella del produttore 2.**
- **Nessun collegamento a vite, quindi nessun accumulo di trucioli.**

Funzione:

Fissaggio a incastro facile e veloce delle ganasce riportate sulle ganasce base. Nessuna necessità di avvitamento.

Materiale:

Acciaio da cementazione

Per :

Ganascia base n. art. 362635 Dim. 1; 2; 3; 5; 8; 10 e n. art. 361132 Dim. 100; 125 (System 3).

Sistema: 3

Materiale: Acciaio

Materiale: Acciaio
Altezza ganasce h: 45 mm

Descrizione tecnica

Materiale	Acciaio
Altezza ganasce h	45 mm
Sistema	3
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite