

Kroepelin
Längenmesstechnik**Comparatori con bracci tastatori per interni, digitali con bracci tastatori lunghi, Intervallo di misurazione: 50-80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438979 50-80
GTIN	2050002053205
Classe articolo	46Q

Descrizione**Esecuzione:**

1 braccio di tastatura fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

Visualizzazione digitale del valore assoluto.

L'immissione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440; adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Descrizione tecnica

Forza di misura	1,3 - 1,8 N
Numero di batterie contenute	2
Limite di errore	0,04 mm
Larghezza scanalatura minima	2,5 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm

Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Ripetibilità angolare	0,02 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Profondità scanalatura massima	8,5 mm
Ø Sfera di contatto in HM	2 mm
Intervallo di misurazione	50 - 80 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	127 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S

Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
---	--------

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello

498975