

Kroeplin
Längenmesstechnik

Comparatori con bracci tastatori per interni, digitali con bracci tastatori lunghi, Intervallo di misurazione: 30-60mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438979 30-60
GTIN	2050002053199
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

1 braccio di tastatura fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

Visualizzazione digitale del valore assoluto.

L'immissione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440; adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Descrizione tecnica

Forza di misura	1,3 - 1,8 N
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ripetibilità angolare	0,02 mm
Profondità scanalatura massima	8,5 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1,5 mm

Numero di batterie contenute	2
Intervallo di misurazione	30 - 60 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Limite di errore	0,04 mm
Larghezza scanalatura minima	2,5 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	127 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

Servizi

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S
Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S

Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
---	--------

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello

498975