



Ponte di appoggio per strumenti di misura di profondità, Lunghezza base di appoggio: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434815 200
GTIN	4062406566135
Classe articolo	42C

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza di planarità DIN 874/00. Superficie di appoggio temprata e rettificata. Per l'alloggiamento di comparatori con Ø Codolo 8 h6.

Descrizione tecnica

Taratura	C8
Ponte di appoggio larghezza	20 mm
Ponte di appoggio lunghezza	200 mm
Tipo di prodotto	Ponte di appoggio

Servizi

Rapporto di taratura Ponte di appoggio Modello B	023360 B
--	----------