



## Visualizzatore per misurazioni di precisione, Modello: TWT20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434725 TWT20
GTIN	7630041149852
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Visualizzatore per valori di misura con display touchscreen a colori da 7 pollici di facile lettura. Possibilità di visualizzare 1 o 2 misurazioni in contemporanea mediante i 2 collegamenti per tastatori induttivi o i due ingressi USB. 4 modalità di visualizzazione disponibili per una lettura ottimale dei risultati. Il tastatore TESA viene rilevato automaticamente. Misurazioni dinamiche garantite grazie al rilevamento di 4300 dati grezzi al secondo. **Pronti per la prossima generazione:**

l'aggiornamento a TWIN-T20 offre un'interfaccia moderna e intuitiva che semplifica la lettura dei valori di misura, consentendo di accedere a più schermate nonché usufruire di impostazioni predefinite con valori nominali, di nuove opzioni di output (TLC-BLE, USB HID), di una porta per dispositivi USB e di tasti funzione personalizzabili.

#### Funzione:

- **Formule base (+A, -A, +B, -B e combinazioni di A e B).**
- **Misurazioni dinamiche (min., max., max. – min., valori medi, ecc.).**
- **Tolleranze regolabili con visualizzazione OK/NOK.**
- **Funzione integrata per la classificazione (8 max.).**
- **Uscita dati mediante RS232, USB o Bluetooth®.**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Uso:

Ideale per lavori di controllo nei laboratori di misura e nella produzione.

**Fornitura:**

Incluso cavo di rete da avvitare al display, adattatore per UE, ZH, UK e US.

**Nota:**

Visualizzatore Twin T20 Nano per la visualizzazione del tastatore Heidenhain disponibile su richiesta.

## Descrizione tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di ingressi per sonde induttive	2
Intervallo di misurazione	$\pm 5000 \mu\text{m}$
Grado di protezione IP	IP 65
Peso	1,2 kg
Larghezza	112 mm
Numero di interfacce USB	2
Display	Touchscreen da 7 pollici
Risoluzione massima	0,1 $\mu\text{m}$
Altezza	120 mm
Lunghezza	190 mm
Limite d'errore del display digitale	$\pm (0,2 \% + 0,3 \mu\text{m})$
Display	digitale
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Tipo di prodotto	Dispositivo di visualizzazione