



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Scala d'appoggio, numero di gradini possibili: 9, 13, per spazi piccoli, con funzione telescopica



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966096 13
GTIN	4031405407619
Classe articolo	96Y

Descrizione

Esecuzione:

Scala telescopica in alluminio con robusti montanti a sezione triangolare, in esecuzione anodizzata resistente all'abrasione. **Gradini** scanalati con profondità di 80 mm e 2 pioli di accesso (50 mm). Collegamento gradini-montanti ad alta resistenza. Distanza pioli / gradini 300 mm. Carico massimo 150 kg. Comoda regolazione dell'altezza grazie alla intuitiva funzione telescopica. Richiusa, la scala è adatta a qualsiasi bagagliaio. Inclusa traversa pieghevole (fornita sfusa).

Norma:

DIN EN 131.

Descrizione tecnica

Materiale	Alluminio
Profondità pioli / gradini	85 mm
Lunghezza massima scala	4,1 m
Larghezza traversa	0,89 m

Altezza di lavoro circa	4,9 m
Numero di gradini	13
Lunghezza minima scala	0,93 m
Peso	17,6 kg
Larghezza	565 mm
Esecuzione scaletta	livello
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala di ancoraggio