


**JEPSON** POWER**Lama per seghe circolari in HM Drytec® Ø 320×25,4 mm, Numero denti: 72****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078242 72
GTIN	4260052466957
Classe articolo	07E

**Descrizione****Esecuzione:**

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro per tagli precisi.

- **Sicurezza di lavorazione: Esecuzione a parete sottile silenziosa e con vibrazioni minime.**
- **Durata molto elevata.**
- **Qualità di taglio elevate.**
- **Possibilità di 5 riaffilature.**
- **Utilizzo universale per acciaio, materie plastiche e metalli non ferrosi (escluso n. art. 078236)**

**Nota:**

Altre lame speciali (ad es. per alluminio o INOX) disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Numero denti ottimizzato per	Spessore del materiale 2,5
Larghezza di taglio B	2,2 mm
Numero denti	72
Per	078234 Dim. 8320

Tipo di prodotto

Lama per seghe circolari