

**Garant****Disco abrasivo in tessuto con dorso in fibra, Ø 125 mm, Confronto granulometrico: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566895 80
GTIN	4062406569211
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

**Disco abrasivo in tessuto molto aggressivo, con elevata stabilità dei bordi** grazie al dorso in fibra supplementare. Tali caratteristiche lo rendono adatto all'utilizzo in abbinamento a platorelli di supporto per dischi fibrati, come ad es. n. art. 566650 e 566672.

**Uso:**

Ideale per **asportazione di piccoli cordoni e punti di saldatura** e per **lavori di pulizia grezza e sbavatura**. Nessuna riduzione della rettifica delle superfici.

**Descrizione tecnica**

Ø Disco	125 mm
Esecuzione	A coarse heavy duty
Colore	nero
Confronto granulometrico	80
Grado di finezza	molto grossa

Ø Foro	22,23
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Velocità periferica massima	50 m/s
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		