

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-819 ESD, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094354 7
GTIN	10076490614024
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-819 ESD. Combinazione perfetta di calzatura, mobilità delle dita e compatibilità con ESD/touchscreen. Prodotto per la protezione contro le scariche elettrostatiche. Poiché è parte integrante della catena di messa a terra, può essere utilizzato anche in ambienti potenzialmente esplosivi. Testato dermatologicamente con Dermatest®, certificato Öko-Tex.

Norma:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Descrizione tecnica

Categoria di protezione	Categoria II
Misure guanti da lavoro	7

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
EN 388	3121A
Materiale supporto	Nylon spandex
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	195 mm
Colore	blu
Peso	16,6 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Schiuma di nitrile
Categoria di protezione antitaglio	A
Tipo di prodotto	Guanti multiuso