

**Radio a batteria/ad alimentazione di rete, Modello: M12RCDAB****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Radio da cantiere robusta, protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP54) con alimentazione di rete o a batteria. Radio con alimentazione di rete o a batteria con funzione di ricarica. Sintonizzatore DAB+, AM ed FM.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento, 2 batterie tampone, cavo di collegamento AUX, senza batterie.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	0
Campo delle frequenze	Radiofrequenza FM
Campo delle frequenze	Radiofrequenza AM
Campo delle frequenze	Radiofrequenza DAB

Altezza	386 mm
Larghezza	155 mm
Lunghezza	523 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Peso	1,9 kg
Denominazione originale prodotto	M12RCDAB+-0
Tensione batteria	12 V
Grado di protezione IP	IP 54
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo di prodotto	Radio

Accessori

Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C