

**RUNPOTEC**  
HPI KABELNZEHSPEZIALIST

## Telecamera multifunzione RC2, Lunghezza sonda: 30m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	814878 30
GTIN	9120045475562
Classe articolo	86A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telecamera multifunzione per ispezioni visive in punti di difficile accesso. Compatibile con tutti i prodotti RUNPOTEC con RTG di Ø 6 mm, come PowerRex (n. art. 814868), Runposticks (n. art. 814877), Runpo1 (n. art. 814865) e asta in fibra di vetro (n. art. 814882).

- **Display LCD/TFT a colori da 3,5 pollici; distanza dal fuoco compresa fra 30 e 80 mm.**
- **Testa della telecamera da 345000 pixel (640x480); angolo d'immagine di 64°.**
- **6 LED integrati nella testa della telecamera.**
- **Classe di protezione IP 67 (testa della telecamera e cavo).**
- **Funzionamento con alimentazione di corrente (230 V) o a batteria.**

#### Uso:

Ideale per tubi corrugati (a partire da Ø interno di 14 mm), controsoffitti, canali di pozzetti e canaline sotterranee, ispezioni di manutenzione e verifiche di impianti.

#### Fornitura:

1 Runpocam RC2 con **cavo (30 m)** e bobina inclusa in apposita valigetta, cad. 1 spina di carica USB doppia da 230 V e 12 V (per autoveicoli), 1 cavo USB da 3 m, 1 lampada a batteria ad alte prestazioni con LED da 320 lumen incluso cavo di carica, 1 Micro Memory Card da 8 GB, 1 Runpogleiter con filettatura frontale, 1 elemento a punta, 1 set di magneti, 1 set di filettature di raccordo RTG con Ø di 6 mm, 1 gancio di presa, 1 attacco flessibile da 12 cm, 1 supporto filettato RC2.

### Descrizione tecnica

Risoluzione telecamera	640×480 px
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Angolo di apertura dell'immagine	64 grado
Lunghezza sonda	30000 mm
Dimensione display	3,5 pollici
Serie	RC2
Display	LCD
Ø Sonda	13 mm
Tipo di prodotto	Endoscopio