

**Sega circolare a batteria, Modello: M18FMCS66****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078207 M18FMCS66
GTIN	4058546325077
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Sega circolare per metallo a batteria da 66 mm.

- **Ampio raccoglitrucioli in metallo per raccogliere eventuali residui che si formano durante le operazioni di taglio e garantire così la visibilità necessaria.**
- **La tecnologia di taglio a secco consente un taglio rapido, preciso e senza sbavature su tutti i metalli.**

Fornitura:

Inclusi caricabatterie M12-18FC e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839. Per lama per sega circolare adatta vedi a partire da n. art. 584075.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Capacità batteria	12 Ah

Numero massimo giri	4000 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	1
Denominazione originale prodotto	M18FMCS66-121C
Profondità di taglio massima 90°	66 mm
Esecuzione	Sega circolare a mano
Peso	7,5 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Ø Foro lama	16 mm
Ø Lama	203 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 190 mm	584075 190
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 350 mm	584075 350
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 210 mm	584075 210
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 160 mm	584075 160
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 230 mm	584075 230
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 300 mm	584075 300
Caricabatterie Modello M18DFC	073840 M18DFC
Caricabatterie Modello M1418C6	073840 M1418C6

Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12
Lama per seghe circolari per legno, dente alternouniversale Ø Lama D 250 mm	584075 250
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Caricabatterie Modello M1218SC	073840 M1218SC