

KERN**Bilancia di precisione, modello FCB, Campo massimo di pesatura: 30000g**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479512 30000
GTIN	4045761202665
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete. Spegnimento automatico dopo 3 minuti.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).**
- **Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi. Commutazione del display da pezzo a peso.**
- **Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).**

KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, senza che sia richiesta una installazione complicata.

Doppio indicatore sulla parte posteriore della bilancia.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61; accumulatore interno su richiesta. Cavo per la trasmissione dati, stampante su richiesta.

Descrizione tecnica

Profondità	323 mm
------------	--------

Riproducibilità	0,2 g
Larghezza	270 mm
Dimensione piano di pesata	253×227 mm
Tempo di oscillazione	3 s
Risoluzione	0,2 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Peso minimo del pezzo	2 g
Campo massimo di pesatura	0 - 30000 g
Altezza	110 mm
Denominazione originale prodotto	FCB
Peso netto	2,6 kg
Linearità	±0,6 g
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia di precisione

Servizi

Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 50	027710 50
Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50