

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, modello IOC con omologazione, Campo massimo di pesatura: 60Lkg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479608 60L
GTIN	4045761207226
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Robusta bilancia in acciaio legato con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.**
- **Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).**
- **Unità di visualizzazione (cifre di 24 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.**
- **Elevata mobilità grazie all'alimentazione opzionale a batteria e alla struttura compatta.**
- **Un segnale ottico e acustico supporta il posizionamento, il dosaggio o la selezione entro il range di tolleranza.**
- **Determinazione della percentuale: Permette di impostare la pesata a un valore predefinito (100%) e di stabilirne l'eventuale scostamento.**
- **Contapezzi: Rilevamento rapido di grandi quantità grazie alla semplice funzione di conteggio. quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.**
- **Programma di regolazione CAL: Per l'autotaratura (peso campione necessario, su richiesta).**

Bilancia con piattaforma di pesata **con omologazione** (funzione di tara opzionale disponibile al n. art. 479609.) Numerose interfacce dati (opzionali) per trasmettere i dati di pesata in tutta facilità. Dosaggio opzionale disponibile: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete, base comprensiva di supporto a parete e calotta protettiva.

Accessori speciali:

Tara n. art. 479609 Dim. 300

Nota:

Affinché la tara sia conforme, è richiesto il luogo di installazione della bilancia. Si prega di ordinare la funzione di tara n. art. 479609 e di indicare il luogo di installazione.

Descrizione tecnica

Peso minimo del pezzo	20 g
Grado di protezione IP	IP 65
Risoluzione	20 g
Dimensione piano di pesata	500×400 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Peso netto	9 kg
Campo massimo di pesatura	0 - 60 kg
Risoluzione	10 g
Tempo di oscillazione	2 s
Taratura	Prezzo su richiesta
Denominazione originale prodotto	Modello FS
Riproducibilità	20 g
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

Servizi

Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 100 kg	027700 100
Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 180	027710 180