



## Sega a nastro compatta a batteria, Modello: M12FBS64



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Sega a nastro a batteria FUEL™ compatta e potente con motore POWERSTATE™ senza spazzole per un uso mobile e ancora più maneggevole.**

- **Sostituzione del nastro semplice e senza utensili.**
- **Velocità del nastro regolabile in continuo mediante apposito interruttore.**
- **Robusta costruzione e gancio in metallo.**
- **Illuminazione a LED dell'area di taglio.**

#### Fornitura:

Inclusi 2x batterie M12 B4, caricabatterie e valigetta di trasporto.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi n. art. 073816 e 073809. Nastri sega adatti su richiesta.

### Descrizione tecnica

Lunghezza nastro sega	776 mm
Peso	3,2 kg

Tensione batteria	12 V
Velocità nastro	0 - 116 m/min
Capacità batteria	4 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Profondità di taglio massima 90°	64 mm
Numero di batterie contenute	2
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	M12FBS64
Tipo di batteria	Ioni di litio
Larghezza nastro sega	13 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 12 V
Tipo di prodotto	Sega

## Accessori

Starter set a batteria Modello M12NRG4	073839 M12NRG4
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Caricabatterie Modello M1218SC	073840 M1218SC
Sistema agli ioni di litio M12B6 Tipo batteria MB12	073829 MB12
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12