

Garant**Fresa per spallamenti a 90°, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z:
32/5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema per frese per spallamenti per **fresatura di spallamenti continua**. La dimensione compatta degli inserti garantisce **enorme stabilità** con un numero di taglienti estremamente elevato e al contempo la **massima produttività**.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	70 mm
Ø Tagliente D_c	32 mm
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Inserto adatto	XNEX 040308
Set di viti per inserti	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	5
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	2 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	195 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 1	219878 1
--	----------