

**Garant****Fresa per spallamenti a 90°, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z:  
32/5mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Classe articolo	210

## Descrizione

### Esecuzione:

Il sistema per frese per spallamenti per **fresatura di spallamenti continua**. La dimensione compatta degli inserti garantisce **enorme stabilità** con un numero di taglienti estremamente elevato e al contempo la **massima produttività**.

### Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

## Descrizione tecnica

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Numero taglienti Z	5
Set di viti per inserti	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	XNEX 040308
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	32 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Sede filettata M	M16

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	2 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 1	219878 1
--	----------